

6.ロック機能

スタンダード タイプ



スピーディーな測定ができる最もスタンダードなコンベックスです。テープは手で引き出し、指で押さえて止めます。使用後は指を離せばスムーズに引き込まれます。


ロック タイプ



ロックタイプのコンベックスには壊れにくいロック機構が付いており、テープを固定して測定する場合に便利です。

ロック解除

テープの引き出し引き込みはこの状態で行って下さい。



ロック

ボタンを押し下げれば、テープは止めたい位置でしっかり固定できます。



Wロック タイプ



テープは引き出した位置で自動ストップ。ロックレバーでさらにロック力を強めます。墨出し作業などに最適です。

ストップ機構

引き込みレバーを押しながらテープを引き出します。レバーから指を離せばテープはその位置で止まります。



強ロック機構

ロックレバーを押すと強ロックがかかります。



テープ引き込み

引き込みレバーを押してテープを引き込みます。



ストップ タイプ



テープを固定しての測定に便利です。

1 テープ引き出し

ボタンを押しながらテープを引き出します。



2 測定

ボタンから指を離せば、テープはその位置で止まります。



3 テープ引き込み

使用後、ボタンを押せばテープは引き込まれます。



〈テープ引き込み時のご注意〉 ケガやテープの変形の恐れがありますので、引き込み時はテープに指をあて、ゆっくり引き込んでください。